



Beispiel

Bestellzeichen: AB 050705
Artikelnummer: 7083520
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003485
E-Nummer:
Finland: 3423474
Dänemark: 8212003208
Italien: 7311010

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		65	50	45	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		2.6	2.0	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					
Material:		ABS			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
		Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Zertifikate:
					Gost R
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
TM 0505		Montageplatte			
TM 0507		Montageplatte			
TRM 0507		Tragschiene TS 15			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

