



Trennscheibe A 24 Extra

Artikelnummer: 188461

Preisgünstige Universalscheibe für die Metallbearbeitung

Durchmesser:	115,00 mm
Breite:	2,50 mm
Bohrung:	22,23 mm
Form:	GEK
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:	80 m/s
Zulässige Drehzahl:	13300,00 1/min
Abmessung in mm:	115X2,5X22,23
Packungseinheit:	25
Mindestbestellmenge:	25 Stk.

Anwendungsgebiete:

 Metall Universal