


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
--	---------------

OKF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

OOF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	160
-----------------------	------	-----

OUF

Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-V-E1

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	68,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		●
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück