



## Opis:

Regały mobilne 1030 x 1 740 mm, bez wyposażenia, ze stabilnej blachy stalowej z powłoką proszkową, dwustronnie 22 zaczepianych szyn na pudełka przezroczyste, kolor: jasnoszary

- bez wyposażania, wykorzystanie dwustronne
- mobilny magazynek na narzędzia i drobne części, z półkami i uchwytem, ułatwiającym poruszanie
- dwa kółka samonastawcze z hamulcem i dwa kółka niekierowane – udźwig maks. 750 kg
- powłoka proszkowa
- stabilna, łączona śrubami konstrukcja stalowa, niewywrotna, wyposażona w listwy zaczepiane
- 22 zaczepianych listew – szerokość 1 016 mm
- udźwig 40 kg na każdą zaczepianą listwę
- maks. wyposażenie pudełek przezroczystych: na każdą listwę zaczepianą: 9 x PS/PP, wielkość 1, 9 x PS/PP, wielkość 2, 6 x PS/PP, wielkość 4, 3 x PS/PP, wielkość 4
- b = szerokość = 1 030 mm; h = wysokość = 1 740 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>783170</b>
GTIN	<b>4007228782998</b>
Taryfa celna	<b>94032080</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>1</b>

Kolor	<b>jasnoszary</b>
Masa (kg)	<b>52,27</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>1</b>
---------------------------	----------

Masa brutto OJ (kg)	<b>52,27</b>
---------------------	--------------

### Paleta

D x S x W (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Masa (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------