


Datenblatt Artikel 783180

Fahrregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 720x1405mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar mit drei Lochplatten für die Aufbewahrung von Werkzeugen (siehe Lochplatten-Zubehör)
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 9 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 6 x PS/PP Gr.1, 6 x PS/PP Gr.2, 4 x PS/PP Gr.3, 3 x PS/PP Gr.4
- Lochplatten aus stabilem Stahlblech - Breite 650mm x Höhe 418mm
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.405 mm



EAN	4007228783186
Lagen	0
Best.einheit	Stück
Summe Kartons	0
Mindest.Best.	1
Höhe Pal	0
Stück / Lage	0
Tiefe	0
netto Kg	34,36
VE	1
Breite Pal	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Farbe	lichtgrau
Höhe	1405
Btl in Karton	0
Länge Pal	0
Volumen m3	0
brutto Kg	34,36
Zolltarif	94032080
Breite	720
Stück / Palette bzw Kiste	0
Bruttogewicht VE Kg	34,36
Kartons pro Lage	0