


ROLINE LCD-monitorstandaard Pneumatisch, bureauklem, draaipunt, 2 gewrichten

Art.nr.	17.03.1147
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.03.1147
EAN (een stuk)	7611990127948



De pneumatische monitorarm Pneumatic kan de monitor dankzij de gasveer eenvoudig in de optimale positie houden. Meer dan 5 draaipunten, de beste kijkhoek voor de kijker kan worden ingesteld.

- Draaifunctie (90 ° draaibaar, voor staand en liggend formaat)
- Met schroefklem voor tafelmontage
- Voor bevestiging van schermen met VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Laadvermogen tot 5 kg
- Voor de bevestiging van beeldschermen met VESA 75 (75x75mm) bv VESA 100 (100x100mm)

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Draagkracht	3-8 kg
Aantal Draaipunten	4
Bevestiging	Tafelmontage
Armlengte maximaal	486 mm
Verstel mogelijkheid	Luchtveer

VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Technische bijzonderheden	Draaifunctie