

## Datenblatt Art. 352.175

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Kaltgeräte-Zuleitung 70°C

| Elektrische Kenngrößen                |                        | Electrical parameters                   |                           |
|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> | 16A / 250V~            | <b>Rated current / rated voltage</b>    | 16A / 250V~               |
| Produkteigenschaften                  |                        | Product attributes                      |                           |
| <b>Länge (L)</b>                      | 3,0m                   | <b>Length (L)</b>                       | 3,0m                      |
| <b>Leitungstyp</b>                    | H05VV-F                | <b>Cable type</b>                       | H05VV-F                   |
| <b>Anzahl Adern</b>                   | 3G                     | <b>Number of wires</b>                  | 3G                        |
| <b>Querschnitt (je Ader)</b>          | 1,5 mm <sup>2</sup>    | <b>Diameter (per wire)</b>              | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Mantelisoliation</b>               | PVC                    | <b>Sheath insulation</b>                | PVC                       |
| <b>Aderisoliation</b>                 | PVC                    | <b>Wire insulation</b>                  | PVC                       |
| <b>Farbe Mantelisoliation</b>         | schwarz                | <b>Colour Sheath insulation</b>         | black                     |
| <b>Farbe Aderisoliation</b>           | braun, blau, grün-gelb | <b>Colour wire insulation</b>           | brown, blue, green-yellow |
| <b>Seite 1</b>                        |                        | <b>Side 1</b>                           |                           |
| <b>Stecker</b>                        | CEE 7/7 (Type E/F)     | <b>Plug</b>                             | CEE 7/7 (Type E/F)        |
| Steckertyp                            | Winkelstecker          | Plug type                               | Right angled plug         |
| <b>Seite 2</b>                        |                        | <b>Side 2</b>                           |                           |
| <b>Kupplung</b>                       |                        | <b>Coupling</b>                         |                           |
| <b>IEC60320 C19</b>                   |                        | <b>IEC60320 C19</b>                     |                           |
| 2-polig mit Schutzkontakt             |                        | 2-pole with earthing contact            |                           |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005             |                        | Black, similar to RAL 9005              |                           |
| 16A 250V~, IP20                       |                        | 16A 250V~, IP20                         |                           |
| <b>Lieferumfang</b>                   |                        | <b>Scope of delivery</b>                |                           |
| 1x Kaltgeräte-Zuleitung 70°C          |                        | 1x Non-heating device supply cable 70°C |                           |
| Unverpackt                            |                        | Unpacked                                |                           |
| Umgebungsbedingungen                  |                        | Environmental conditions                |                           |
| <b>Schutzart</b>                      | IP20                   | <b>Protection type</b>                  | IP20                      |

