

# ROLINE Industrie Switch 6x RJ-45, 2x SC, unmanaged

<b>Art.nr.</b>	21.13.1154
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1154
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990176724



- Fast Ethernet Switch met 6x 10/100Base-T en 2x 100Base-FX Poorten
- Voor industrieel gebruik
- DIN montagerail
- Spanning: +7 bis +30VDC; 6.5W (max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6,3mm/2,0mm)
- Voeding optioneel verkrijgbaar: 21.13.1226

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Fast Ethernet Switch
Netwerk standaard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Aantal Poorten	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	6
Fast Ethernet Poorts Glas	2

Bouw type	DIN Rail
Management	nee
Stackable	nee
Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
Afmeting (HxBxD)	106 x 40 x 140 mm
Voeding (extern/intern)	extern