

ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, Singlemode 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 10 m

Numéro d'article 21.15.8635
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.15.8635



Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Armés d'acier
- Par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO Singlemode
Couleur	blanc
Longueur	10 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex

Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	9/125µm OS2
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	céramique
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	céramique
Couleur (câble)	blanc
Embout de soulagement en aramid	oui
Croisé	oui
Ø externe du câble	3,0 mm
Câble LSOH	oui
Armature	oui
Poids	14.1 g