

# Schwere Tischwagen

## Traglast 500 kg

Mit 2, 3 oder 4 Etagen, Böden je nach Ausführung aus Holz oder Stahlblech.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche oder mit Oberfläche aus verzinktem Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager



**12  
JAHRE  
GARANTIE**

**500 kg**



**Besonders robust mit Böden aus verzinktem Stahlblech**

### Auf einen Blick!

Traglast obere und mittlere Ladefläche bei gleichm. verteilter Last **200 kg**  
 Etagenhöhen **295/610/920/1235 mm**  
 Etagenabstand (li.) **275/590 mm**

### Direkt mitbestellen



#### 4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  - Aufpreis pro Wagen
- 203072** ---



#### Räder mit Luftbereifung

- Traglast bis 390 kg
  - Ø 230 mm
  - Aufpreis pro Wagen
- 203082** ---

Ladefläche L x B mm	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
[1] 2 Etagen mit Holzböden	526676	203062	203064
[2] 2 Etagen mit Blechböden	-	203065	203066
[3] 3 Etagen mit Holzböden	526677	203067	203068
[4] 4 Etagen mit Holzböden	-	203069	203070

> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 698