

Allgebrauchslampe B 60x105mm, E27 24V 60W klar

Artikel-Nr. 40514



www.sh-licht.de

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lampenleistung: | 60 W |
| Lampenspannung: | 24 - 24 V |
| Lichtstrom: | 750 lm |
| Socket: | E27 |
| Lampenform: | Birnen-Form |
| Ausführung: | klar |
| Farbe: | ohne |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Gesamtlänge: | 105 mm |
| Stoßfest: | Nein |
| Geeignet für Backofen: | Nein |
| Geeignet für Kühlschrank: | Nein |
| Spezielle Anwendung: | sonstige |
| Kohlefaden: | Nein |
| Krypton: | Nein |
| Mehrfach-Glühwendel: | Nein |
| Splitterschutz: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E27, klar, mit Sonderspannung.
Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,1
Lichtstromerhalt: 0.9
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 23.02.2015 11:10:09

