


DIGITUS®**Installationskabel Kat. 6a, U/UTP, LSOH**

- 4x 2 Adern AWG23 • 500 MHz maximale Übertragungsfrequenz • Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1 • Isolierung: HD-PE • Halogenfrei Außenhülle • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß • Abschirmung der Einzelpaare: keine • Gesamtschirmung: keine • Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C • Installationstemperatur: 0 bis +50 °C • Standard Flammwidrigkeit: IEC 60332-1-1 (1,2)(2004-07) • Außenmantel: LSOH • Farbe: lichtblau (RAL 5012) • konform zu den Normen ISO/IEC 11801, TIA/-586-C.2, EN 50173
- Verpackung: ausziehbarer Karton

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich



Installationskabel Kat. 6a, U/UTP, LSOH

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel Kat. 6a, LSOH	Kat.6a	U/UTP	blau		305 m	E	DK1613-A-VH-305	11006083