

DIGITUS®**Installationskabel Kat. 6a, U/UTP**

- Kabelaufbau 4 x 2, Twisted Pair
- AWG 23
- Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- Kategorie 6a zertifiziert, ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-11-1
- 10 GBit Ethernet
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- PoE Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
- Adern Material: Kupfer
- Isolierung: HD-PE
- Außenmantel: LSZH-1, halogenfrei
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 Grad bis +60 Grad
- Betriebstemperaturbereich: -20 Grad bis +75 Grad
- Installationstemperaturbereich: 0 Grad bis +50 Grad
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. bei 1 KHz
- Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
- Laufzeitverzögerung: 15 nS/100 m max.
- flammwidrig nach EN 60332-1-2
- NVP: 70%
- Farbe: blau
- ungeschirmt

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich



Installationskabel Kat. 6a, U/UTP, LSOH

Symbolbild: Installationskabel Kat. 6a, U/UTP

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Installationskabel, LSOH	Kat. 6a	U/UTP	blau		500 m	Eca	DK-1613-A-VH-5	11006952