

Rocholz dévidoir 5000

pour largeur de rouleau 1250 mm,
Pour un diamètre de la roulette de
750 mm, hauteur x largeur x
profondeur 680 x 1590 x 770 mm,
soubassement 4 roulettes pivotantes
dont 2 avec freins



Numéro d'article: 208355

Rocholz Système de coupe 5000

Dévidoir

Rocholz dévidoir 5000

- pour largeur de rouleau 1250 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 750 mm
- dispositif de coupe : sans dispositif de coupe
- hauteur x largeur x profondeur 680 x 1590 x 770 mm
- force 200 kg
- soubassement 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- tablette
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 7016/RAL2002
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

type d'emballage	dérouleur	profondeur	770 mm
mode d'emballage	manuel	installation	tablette
convient pour (produit/matériau)	papier, carton, film souple	roulant	oui
diamètre de roulette	750 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
pour largeur de roulette	1250 mm	matériau	acier
charge	200 kg	surface	finition peinture époxy

dispositif de coupe	non	couleur	RAL 7016/RAL2002
hauteur	680 mm	certification	GS
largeur	1590 mm	Poids	39 kg

Accessoires

208366		compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 1250 mm
208369		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour papier et carton
208370		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour films

Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
552562		carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m ²