

bac de dégraissage modulaire

bio-x A25

contenance 25 l, surface de travail H x l x P 285 x 440 x 300 mm, force 50 kg, à poser sur une table

Numéro d'article: 236284



bac de dégraissage modulaire

- Rehausse de table de nettoyage
- pour dégraissage biologique et sans solvants de pièces
- contenance 25 l
- surface de travail H x l x P 285 x 440 x 300 mm
- table hauteur x largeur x profondeur 405 x 520 x 560 mm
- force 50 kg
- en polyéthylène
- table équipée de élément filtrant et concentré de produit nettoyant
- à poser sur une table
- chauffant jusqu'à 41°C
- alimentation électrique 230 V
- 10 années de garantie

type de stockage de produits dan	bac de dégraissage	charge	50 kg
type de nettoyage	bac de dégraissage modulaire	contenance	25 l
type de table	Accessoires	exécution table	à poser sur une table
convient pour (application)	dégraissage biologique et sans solvants de pièces	équipement table	élément filtrant et concentré de produit nettoyant
matériau	polyéthylène	alimentation	230 V
couleur	gris/bleu	fonction bac de dégraissage	chauffant jusqu'à 41°C
hauteur de la surface de travail	285 mm	roulant	non
largeur surface de travail	440 mm	garantie	10 années
profondeur de surface de travail	300 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE45409363
hauteur	405 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
largeur	520 mm	Poids	27,16 kg
profondeur	560 mm		