

stumpf station de nettoyage SmartCenter

kit comprenant un châssis roulant,
2 collecteurs de déchets (2x45 l),
porte-rouleaux de papier d'essuyage
et assortiment de crochets
(5 pièces), hauteur x largeur x
profondeur 1880 x 720 x 675 mm,
structure en acier, 4 roulettes
pivotantes

Numéro d'article: 274092



station de nettoyage

- convient pour le intérieur très fréquenté
- kit comprenant un châssis roulant, 2 collecteurs de déchets (2x45 l), porte-rouleaux de papier d'essuyage et assortiment de crochets (5 pièces)
- hauteur x largeur x profondeur 1880 x 720 x 675 mm
- structure en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035/RAL7016
- Sans porte
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

type de nettoyage	station de nettoyage	profondeur	675 mm
lieu d'utilisation	intérieur très fréquenté	matériau	acier
équipement chariot de nettoyage	2 collecteurs de déchets, porte-rouleaux, assortiment de crochets	surface de corps	finition peinture époxy

type de porte	Sans porte	couleur du corps	RAL7035/RAL7016
verrouillable	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	1880 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur	720 mm	Poids	82 kg

Accessoires

274094		support mural pour rouleau essuie-tout pour station de nettoyage, hauteur x largeur 300 x 440 mm, en acier, galvanisé, en noir
274095		Kit de tablettes de rétention pour station de nettoyage, kit comprenant : 2 tabl. rétention, hauteur x largeur x profondeur 25 x 668 x 300 mm, en Tôle d'acier de qualité, avec revêtement en zinc anti-corrosion, en argent
274096		Assortiment de crochets pour station de nettoyage, kit comprenant : 3 supports manche et 2 crochets simples, en acier, en argent, 5 parties
274097		Assortiment de crochets pour station de nettoyage, kit comprenant : 4 crochets simples, 2 doubles crochets, 2 pinces pour manche, porte-tuyau/porte-câble, porte-outils 6 emplacements, porte-flacons ronds 3 emplacements, en acier, en argent, 11 pièces
274098		2 portes battantes pour station de nettoyage, hauteur x largeur x profondeur 1650 x 123 x 25 mm, en Tôle d'acier de qualité, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, en type RAL7035 gris clair, équipé de avec porte vitrée
274099		poubelle élément double, Capacité 2 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 570 x 330 x 310 mm, avec 2 ouverture(s) d'introduction, non inflammable selon DIN 4102, classe de protection incendie A1, corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7035 gris clair, couvercle en Tôle d'acier de qualité avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5010 bleu gentiane / RAL7016 gris anthracite

Cela s'adapte aussi ...

159531		distributeur de gants, hauteur x largeur x profondeur 250 x 380 x 80 mm, en acier inoxydable mat, 3 compartiments
221111		Essuie-mains en papier pour distributeur, lingette avec feuillure V, dimensions essuie-mains 230 x 250 mm, papier 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 3750 lingettes
222659		raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal
407797		tapis de sol pour salles humides, largeur 500 mm, en vinyle en bleu