

Lacont armoire pour produits dangereux

convient pour produits phytosanitaires dangereux pour l'eau, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm, double porte battante avec perforation décorative, 3 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas 1 plateau avec tablette de rétention, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL6011 vert réséda, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL6011 vert réséda



Numéro d'article: 505287

Lacont Armoire de sécurité avec ventilation forcée naturelle

armoire pour produits dangereux

- convient pour produits phytosanitaires dangereux pour l'eau
- pour stockage dans l'atelier de travail
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm
- structure en acier
- double porte battante avec perforation décorative
- Verrouillable en toute fiabilité avec serrure à cylindre
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 3 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas 1 plateau avec tablette de rétention
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 20 l






- volume de rétention du bac de rétention 30 l
- soubassement socle
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- ventilation et purge avec ventilation naturelle forcée par les grilles d'aération
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL6011 vert réséda
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL6011 vert réséda
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- satisfait aux exigences WHG §19
- satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1

Détails techniques

type de meuble	armoire	volume de rétention de la tablette	30 l
type de stockage de produits dan	armoire	ventilation et purge armoire	ventilation naturelle forcée
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	type de porte	double porte battante avec ventilation
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	verrouillable	oui
considération comme matière dang	produits phytosanitaires dangereux pour l'eau	système de fermeture	serrure à cylindre
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	matériau	acier
hauteur	1950 mm	couleur du corps	vert réséda // RAL6011
largeur	950 mm	couleur de la face avant	vert réséda // RAL6011
profondeur	500 mm	surface de corps	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette de rétention	soubassement	socle
type tablette/niveau (dernier ni	1 plateau avec tablette de rétention	construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
tablette réglable au pas	25 mm	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
volume de rétention des tablette	20 l	certification GefStoffV	satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1
charge tablette	50 kg	certification WHG	satisfait aux exigences WHG §19
tablette de rétention	oui	Poids	76 kg

Accessoires

505292		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL6011 vert réséda
505296		Bac intérieur PE pour tablette de rétention, pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm

505301		Bac intérieur PE pour Tablette de rét., pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 950 x 500 mm
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
221369		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, teinté, avec filtre UV, équipement : extrémités de cintre souples
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural