

Lakape bac à bec Eco

hauteur x largeur x profondeur 200 x
213 x 330 / 297 mm, en
polypropylène en vert

lot 10 pièce

Numéro d'article: 531045



Lakape Bac à bec Eco

Convient particulièrement pour les convoyeurs à rouleaux

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 200 x 213 x 330 / 297 mm
- en polypropylène en vert
- mêmes tailles empilables
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques


| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| type de récipient | bac à bec | gerbable | oui |
| norme européenne | non | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| conducteur d'électricité | non | convient pour aliments | non |
| hauteur | 200 mm | considération comme matière dang | non |
| largeur | 213 mm | couleur | vert |
| profondeur | 330 mm | taille | 6 - HxIxP 200x213x330/297 mm |
| Profondeur de la tablette | 297 mm | Poids | 7,18 kg |
| matériau | polypropylène | | |

Accessoires





531061



Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 213 mm, en polypropylène

| | | |
|--------|---|--|
| 531070 |  | Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 200 x 213 mm, en blanc |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |