cric à vérin

charge de traction 1000 kg, hauteur de construction 525 mm, manivelle fixe, avec engrenage conique, en acier avec laquage en RAL2004 orangé pur

Numéro d'article: 949474

Cric à vérin

avec manivelle fixe

cric à vérin

- charge de traction 1000 kg
- 1,9 mm levée par tour de manivelle
- effort sur la manivelle 14 daN
- hauteur de construction 525 mm
- levée 300 mm
- manivelle fixe
- avec engrenage conique
- en acier avec laquage en RAL2004 orangé pur
- poids 5,8 kg

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	Levée	300 mm
type de moyen de levage	treuil	exécution treuil	manivelle fixe
type de treuils	cric à vérin	type de réducteur	engrenage conique
charge de traction	1000 kg	matériau	acier
hauteur de construction	525 mm	surface	laqué
course par tour de manivelle	1,9 mm	couleur	orangé pur // RAL2004
Effort sur la manivelle	14 daN	Poids	5,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm