

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 90 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 27 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm



Numéro d'article: 988603

## BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein




- force 90 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 27 mm
- espacement des trous des vis 60x50 mm, Ø trou des vis 8,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 35 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	136 mm
charge	90 kg	largeur de roue	27 mm

pneumatique	plastique	portée	35 mm
Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	76 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	70 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	60x50 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	8,3 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,55 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés