


Artikelnummer: 130154

Kurzbeschreibung: Container-Kombination SAFE TANK 3000, für passive Lagerung

Langbeschreibung: Container-Kombination SAFE TANK 3000: Bestens geeignet für die vorschriftengerechte und sichere Lagerung auch größerer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäß TRGS 510. Abschließbarer Lagerraum mit einer Grundfläche von 2 Quadratmetern. Das umfangreiche Systemzubehör ermöglicht außerdem die platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden. Entspricht den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes zugelassen für nicht brennbare (WGK-Klasse 1-3 oder brennbare



Stoffen (GHS Symbol 1-3) gem. TRGS 510 Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt max. Verkehrslast auf der Wanne: 1.000 kg/qm Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen (ohne Lackierung) einzigartige Konstruktion mit Statik max. Dach-Schneelast: 100 kg/qm max. Windsog auf Dach und Wand: $w = 0,40$ kN/qm max. Windlasten auf der Wand: $w = 0,25$ kN/qm Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss Anschlag DIN rechts kranbare Version Außenmaße: H 2300 x B 3005 x T 6520 mm Innenmaße: H 2000 x B 2920 x T 6350 mm Leergewicht: 2130 kg Auffangvolumen: 3 x 1000 Liter Ausführungen: WGK 1-3 für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten für passive Lagerung, nur Lagern, kein Um- oder Abfüllen für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3) für aktive Lagerung, Um- und Abfüllen erlaubt für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3) Endmontage vor Ort und Sonderfarbe auf Anfrage! Auch in isolierter Ausführung lieferbar! Für die Entladung muss ein geeignetes Hubgerät kostenlos zur Verfügung stehen.