

Artikelnummer: 156693

Kurzbeschreibung: Arbeitstisch Serie adlatus 300, Melamin-Platte, B 1000 x T 1000 x H 720 - 1120 mm

Langbeschreibung: Arbeitstisch Serie adlatus 300, Melamin-Platte, elektrisch höhenverstellbar, Tiefe 800 oder 1000 mm: Der Arbeitstisch Serie adlatus 300 hat eine Melamin-Platte und ist stufenlos elektrisch von 720 bis 1120 mm höhenverstellbar. Bei einer Breite zwischen 750 bis 2000 mm kann der Arbeitstisch Serie adlatus 300 wahlweise mit einer Tiefe von 800 oder 1000 mm bestellt werden. Der Arbeitstisch Serie adlatus 300 hat eine Melamin-Platte und kann eine Flächenlast von max. 300 kg tragen. Stufenlos elektrisch von 720 mm bis 1120 mm höhenverstellbar, bietet der adlatus 300 einen ergonomischen Arbeitsplatz. Mittels eines Bedienelementes mit Auf- und Abtaste lässt sich die Höhe leicht einstellen. Dank der zwei Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb erfolgt die Höheneinstellung sehr geräuscharm und stufenlos und bietet auch bei unsymmetrischer Belastung eine absolut synchrone Verstellung. Besondere Stabilität erhält der Arbeitstisch Serie adlatus 300 durch seine Kufen mit Nivellierfüßen und dem kompletten Rahmen zur Aufnahme der Melamin-Arbeitsplatte. Die Direkt-Beschichtung der 22 mm starken Arbeitsplatte bietet einen guten Abriebwiderstand und ist bedingt kratz- und stoßfest. Ausgestattet ist der adlatus 300 mit einem Funktionsunterbau mit zwei Hubsäulen, dem Steuerelement und dem Anschlusskabel. Passende Schubladen für den Unterbau finden Sie aus der gleichnamigen Serie ebenfalls bei uns im Shop. Der Arbeitstisch adlatus 300 kann in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm und 2000 mm geliefert werden. Wahlweise ist der adlatus 300 mit einer Tiefe von 800 mm oder 1000 mm lieferbar. Auf diesen Qualitäts-Arbeitstisch Made in Germany geben wir fünf Jahre Garantie. Bitte beachten Sie, dass der Arbeitstisch vollständig montiert geliefert wird. Weitere Details: Arbeitsplatte: Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765 Elektrisch höhenverstellbar von 720 - 1200 mm Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) Inklusive Steuereinheit und Anschlusskabel Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung Kufen mit Nivellierfüßen Elektrische Verstellung mittels 2 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb Geräuscharm, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung) Einschaltdauer: 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast) Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,1 W Arbeitsplatte mit normalem Abriebwiderstand, bedingt kratz- und stoßfest Komplett montierte Lieferung Made in Germany Flächenlast: max. 300 kg Farbe: lichtgrau (RAL 7035) 5 Jahre Garantie Breite wahlweise 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm Höhe: zwischen 720 bis 1120 mm Tiefe: wahlweise 800 mm oder 1000 mm



EAN/GTIN: 4040376068965