

Produktinformation

44 23 J11

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölegehärtet



∠90°

Allgemein

Artikel-Nr.	44 23 J11
EAN	4003773042969
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	89 g
Abmessungen	130 x 50 x 12 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 12 – 25 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,3 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten