


Información sobre productos

46 10 100

Herramienta para arandelas

Para arandelas interiores y exteriores hasta 1000 mm de ancho nominal



- Aplicación universal para arandelas de seguridad grandes de 400 - 1000 mm
- Apertura y cierre seguros de las arandelas y sujeción con el mecanismo de husillo de precisión con auto-retención
- Para el montaje o desmontaje de arandelas de seguridad en una sola operación
- Fijación segura de las arandelas gracias a las puntas cortas y paralelas
- Puntas intercambiables de Ø 6 mm y 9 mm, para diferentes de diámetros
- Posibilidad de trabajar con llave hexagonal, llave de carraca o atornillador portátil
- Aplicaciones donde se tengan que transmitir fuerzas y pares de giro muy elevados con grandes ejes y alojamientos, como p. ej. centrales de energía eólica, centrales mareomotrices, construcción de generadores, centrales de energía hidráulica, construcción de grandes máquinas (líneas de laminado, prensas), construcción naval, aeronáutica y espacial
- Herramienta en maletín de plástico con alojamiento de espuma
- Material de las puntas: acero eléctrico al cromo vanadio



Información general

Núm. de artículo	46 10 100
EAN	4003773075417
Peso	2.200 g
Dimensiones	175 x 70 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 400 – 1.000 mm
Capacidad para arandelas interiores	Ø 400 – 1.000 mm


Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Accionamiento manual o por máquina



Elementos intercambiables para arandelas interiores y exteriores



Accionamiento manual