

Termékinformációk

48 11 J0

Precíziós Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

DIN 5256 C



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	48 11 J0
EAN	4003773048510
Fogó	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	105 g
Méreték	140 x 52 x 11 mm
Szabvány	DIN 5256 C

Műszaki jellemzők

Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 8 – 13 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 0,9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk