

Informazione prodotto

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®

Tronchese a doppia leva



MM  $\angle 20^\circ$



- Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
- Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Con taglianti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a \varnothing 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Testa piegata a 20° con taglio laterale e ganascia su un lato per il taglio quasi raso, con spazio libero per la presa
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	370 g
Dimensioni	200 x 55 x 23 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	\varnothing 6 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	\varnothing 5,2 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	\varnothing 4,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	\varnothing 3,6 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



testa inclinata di 20° con un solo giunto sul lato superiore per un taglio raso, con spazio per una presa migliore

