

Productinformatie

88 02 300 T

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

DIN ISO 8976



- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	88 02 300 T
EAN	4003773080183
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	595 g
Afmetingen	300 x 65 x 25 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Zelfklemmende functie op buizen en moeren verhindert dat de tang wegglijdt van het werkstuk. De benodigde kracht kan dan worden gebruikt voor het draaien op het werkstuk. Stevig samendrukken van de grepen is niet nodig, daardoor is er minder kracht nodig.

