

Information produit

98 20 65 SL

Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue

- Diamètre d'isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés
- Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
- Forme du manche empêchant à l'outil de rouler
- Acier au chrome-vanadium molybdène

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V Ⓡ

Informations générales

Réf.	98 20 65 SL
EAN	4003773079743
Pointe	brunie
Poignées	poignée isolante bi-matière, certifiée VDE
Poids	105 g
Dimensions	262 x 35 x 32 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Long. de lame	150 mm
Long. de la lame non isolée	15 mm
Long. de poignée	112 mm
Épaisseur de lame	6,5 mm
Épaisseur des tranchants	1,2 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.