

## fetra chariot avec barre de poussée ESD

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, châssis en gris foncé, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 118641



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Chariot avec barre de poussée ESD

### Force 600 kg

chariot avec barre de poussée ESD

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- plateforme électroconducteur
- châssis en gris foncé
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	rabattable	non
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
conducteur d'électricité	oui	pneumatique	TPE
hauteur de charge	270 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	600 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	couleur	gris foncé
exécution de plateforme	électroconducteur	norme	EN 1757-3 (frein)
rehausses	aucune	garantie	10 années
emboîtable	non	Poids	30 kg

## Accessoires

147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal