

## **bott**

### **armoire à tiroirs**

#### **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 600 x 525 x 650 mm, 4 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

**Numéro d'article: 124985**



## **bott Armoire à tiroirs cubio**

### **stationnaire**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 525 x 650 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair











- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

## Détails techniques

|                              |                           |                               |                                     |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble               | armoire                   | extension tiroir              | 100 %                               |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs         | couleur du corps              | gris clair // RAL7035               |
| matériau                     | tôle d'acier              | couleur de la face avant      | rouge pourpre // RAL3004            |
| hauteur                      | 600 mm                    | surface de corps              | finition peinture époxy             |
| largeur                      | 525 mm                    | surface de face avant         | finition peinture époxy             |
| profondeur                   | 650 mm                    | blocage d'extension           | Blocage d'extension individuel      |
| nombre de tiroirs            | 4 pièce                   | Type d'extension              | charges normales                    |
| nombre x hauteur tiroirs     | 2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm | verrouillable                 | oui                                 |
| hauteur frontale 75 mm       | 2 pièce                   | système de fermeture          | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 150 mm      | 1 pièce                   | cloison de séparation médiane | non                                 |
| hauteur frontale 200 mm      | 1 pièce                   | poignée                       | poignée barre                       |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg                     | roulant                       | non                                 |
| équipement armoire           | tiroirs                   | Poids                         | 52,8 kg                             |
| glissière tiroir             | à roulement à billes      |                               |                                     |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)  |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)   |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs   |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs  |
| 125776 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 525 x 650 mm                            |
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |  | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir  |
| 126255 |  | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer                      |
| 126256 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126258 |    | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126259 |    | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126260 |    | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126261 |    | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126262 |    | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126263 |    | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126264 |    | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126265 |    | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126273 |   | Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 400 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 525 x 650 mm   |
| 126292 |  | auges, 5 godets (2 x l 70 mm, 3 x l 45 mm) + 15 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 525 x 650 mm |