

META roosterlegbord voor palletstelling MULTIPAL

breedte x diepte 2700 x 1100 mm,
voor een vaklast van 500 kg, het
legbord wordt ingelegd, maaswijdte
60 x 40 mm, drager 35 x 2 mm, van
staal met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 150086



META Roosterlegbord MULTIPAL voor palletstelling

roosterlegbord voor palletstelling

- breedte x diepte 2700 x 1100 mm
- voor een vaklast van 500 kg
- het legbord wordt ingelegd
- maaswijdte 60 x 40 mm, drager 35 x 2 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	stelling	hoogte draagstaaf	35 mm
stellingtype	accessoires	legborden / niveaus montage	ingelegd
stellingveld	onderdeel	breedte	2700 mm
onderdeel	roosterlegbord	diepte	1100 mm
stellingaccessoires	legbord	vaklast	500 kg
voor stellingtype	palletstelling	materiaal	staal
legbord-/niveautype	rooster	oppervlak legbord	verzinkt
maaswijdte bodem	60 x 40 mm	kleur uitvoering	verzinkt
draagstaaf materiaaldikte	2 mm	gewicht	33 kg

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag-en kravaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem