

Hymer verrijdbare platformladder ProTect+

bordes hoogte x breedte x diepte
1150 - 1770 x 600 x 425 mm, 5 - 8
brede sporten (incl. bordes), van
aluminium, plaatsbesparend
inklapbaar

Artikelnummer: 157778



Hymer Platformladder ProTect+ met telescopische hoogteverstelling

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1150 - 1770 x 600 x 425 mm
- trap eenzijdig
- 5 - 8 brede sporten (incl. bordes)
- sporten diepte 45 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,27 m
- balklengte 2360 mm
- opgesteld hoogte x breedte 2200 - 2810 mm x 1925 - 2410 mm
- van aluminium
- per sport verstelbaar en voor op de trap
- plaatsbesparend inklapbaar



- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 2590 x 700 x 320 mm
- uitrusting: opbergbak
- veilig in gebruik door leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
- leuning beide zijden
- antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
- gewicht 30,4 kg
- conform DIN EN 131-7
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	verrijdbare platformladder	in-/uitklaphoogte	2590 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbreedte	700 mm
gebruik	eezijdig	in-/uitklapdiepte	320 mm
hoogte sokkel	1150-1770 mm	onderbouw	antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
breedte sokkel	600 mm	verrijdbaar	nee
diepte sokkel	425 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
lengte paal	2360-3060 mm	ladder functie	per sport verstelbaar en voor op de trap
werkhoogte	3,27 m	ladder uitrusting	opbergbak
sporten aantal	5 - 8	veiligheidsbeugel	ja
type trede/sport	brede sporten	leuning	beide zijden
diepte sport	45 mm	opbergbak	ja
hoogte	2200-2810 mm	norm	DIN EN 131-7
breedte	1925-2410 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
ladder voor op de trap	ja	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	30,4 kg