

Lacont bac de rétention PE

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 270 x 2445 x 660 mm, Équipé de avec caillebotis en polyéthylène coloris noir

Numéro d'article: 159940



Lacont Bac de rétention

pour fûts de 200 litres

bac de rétention PE

- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 270 x 2445 x 660 mm
- en polyéthylène, coloris noir
- Équipé de avec caillebotis en polyéthylène coloris noir



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	couleur	noir
type de bac de rétention	bac de rétention PE	équipement bac de	caillebotis

		rétention	
volume de rétention	220 l	matériau de caillebotis	polyéthylène
capacité	fût 4 x 200 litres	couleur de caillebotis	noir
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	270 mm	gerbable	non
largeur	2445 mm	roulant	non
profondeur	660 mm	Poids	34 kg
matériau	polyéthylène		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525756		symbole de danger, substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm