

## RAU

### verrijdbaar ladeblok voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 222113

## RAU Verrijdbaar ladeblok

### praktische aanvulling op de werkbank

verrijdbaar ladeblok voor werkbank


- hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm
- met beugelgreep, afrolrand en antislipmat
- 3 lade(n)
- laden hoogte 2x150 mm/1x180 mm
- laden breedte x diepte 390 x 560 mm
- ladegeleider 90 %
- draagvermogen per lade 35 kg
- greeplijst met schrijfvlak
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie



meubeltype	tafel	sluitsysteem	centrale vergrendeling
type tafel	accessoire	onderbouwen uitrusting	beugelgreep, afrolrand, antislipmat
voor tafelttype	werkbank	materiaal romp	staal
hoogte	690 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	480 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	materiaal front	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	3 stuks	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal x hoogte	2x150 mm/1x180 mm	verrijdbaar	ja
ladebreedte	390 mm	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
ladediepte	560 mm	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	35 kg	levering	voorgemonteerd
uittrekbare lade	90 %	gewicht	38,76 kg
greep	greeplijst met schrijfvlak		

## Gerelateerde Producten

222118		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 180 mm, breedte x diepte 390 x 560 mm
222120		lade-indelingsset voor werkbank, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 180 mm, breedte x diepte 390 x 560 mm
222121		lade-indelingsset voor werkbank, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte 40 x 390 mm
222122		antislipmat voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 2 x 390 x 560 mm, in zwart

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart

221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm