


bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 780 - 930 x 700 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 231581



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 780 - 930 x 700 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 kast
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs





Technische details

meubeltype tafel

materiaal onderstel staal

type tafel	werkbank	oppervlak onderstel	m. poedercoating
vorm onderstel	4-voetonderstel	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	780-930 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	700 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	deuren aantal	1 stuks
dikte plaat	30 mm	type deur	vleugeldeur
in hoogte verstelbaar	ja	verrijdbaar	nee
werkbank uitrusting	1 kast	gewicht	48,058 kg
materiaal plaat	multiplex		

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen