

opvangbak pro-line

voor kleinemballage, opvangvolume 40 l, hoogte x breedte x diepte 180 x 784 x 400 mm, Gemaakt met lekindicator en uitneembaar rooster van kunststof in blauw

Artikelnummer: 235695



10 YEARS
WARRANTY



opvangbak





- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 40 l
- hoogte x breedte x diepte 180 x 784 x 400 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- Gemaakt met lekindicator en uitneembaar rooster van kunststof in blauw
- 10 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
type opvangbak	opvangbak	kleur	zwart
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	lekindicator, rooster
opvangvolume	40 l	materiaal rooster	kunststof
capaciteit	kleinemballage	kleur rooster	blauw
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	ja
hoogte	180 mm	garantie	10 jaar
breedte	784 mm	gewicht	5,8 kg
diepte	400 mm		

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen