


## Hymer rolsteiger 8773

reikhoogte 13,4 m, steigerhoogte 12,64 m, 6 platform(s), per platform 1 luik, standhoogte 11,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 239954



**HYMER**



### rolsteiger

- reikhoogte 13,4 m
- steigerhoogte 12,64 m
- 6 platform(s), per platform 1 luik
- standhoogte 11,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 1300 mm
- 12 x 8 sporten
- met antislip platform en handmatige veiligheidshaak voor veilig monteren en demonteren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 zijsteunen
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- belastbaar tot 150 kg/m<sup>2</sup>
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- steigergroep 2

- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 512,2 kg

## Technische details

stijgtechniek	steiger		150 kg/m <sup>2</sup>
steigertype	rolsteiger	steiger uitrusting	antislip platform en, veiligheidshaak
materiaal steiger	aluminium	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
steigerhoogte	12,64 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
standhoogte	11,4 m	steigergroep	2
	13,4 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	6	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2450 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	1300 mm	balustrade	ja
sporten aantal	12 x 8	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	per platform 1 luik	garantie	10 jaar
draagarm aantal	4 stuks	gewicht	512,2 kg
onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen		