

## ADB tabletswagen

hoogte x breedte x diepte 1050 x 730 x 440 mm, elektrische uitrusting: 3 m lange voedingskabel, 2 kabels met IEC C5 en IEC C7 uitgang en USB-uitgangen (type A) met LED-display, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 243816



### tabletswagen

- Geschikt voor scholen, bibliotheken, universiteiten en onderwijsinstellingen
- hoogte x breedte x diepte 1050 x 730 x 440 mm
- constructie van plaatstaal
- uitgerust met legborden, kabel
- elektrische uitrusting: 3 m lange voedingskabel, 2 kabels met IEC C5 en IEC C7 uitgang en USB-uitgangen (type A) met LED-display
- ventilatie door openingen aan de zijwanden en de achterwand
- 3 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden met elk 16 genummerde laadvlakken
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugeldeur
- stalen grepen
- onderbouw 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	elektrische kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor (branches)	scholen, bibliotheken, universiteiten, onderwijsinstellingen	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor (product/materiaal)	laptops, notebooks, tablets	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
type deur	dubbele vleugel deur	ventilatie kast	via opening aan de zijkant
hoogte	1050 mm	vakhoogte (li.)	100 mm
breedte	730 mm	vakbreedte (li.)	520 mm
diepte	440 mm	vakdiepte (li.)	340 mm
kast uitrusting	legborden, kabel	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	3 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	stalen grepen
legborden / niveaus uitrusting	32 genummerde laadvlakken	verrijdbaar	ja
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
elektrische uitrusting	voedingskabel, kabel, USB-uitgangen	merk volgens EAR-registers	ADB
materiaal	plaatstaal	gewicht	50 kg
oppervlak romp	m. poedercoating		