

tafelwagen

draagvermogen 250 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm, etage(s) van hout met melaminecoating in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg







Artikelnummer: 272216

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 1100 x 430 mm
- etage(s) van hout met melaminecoating in beuken
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- constructie van staal
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg
- wielnaaf met Precisie kogellager
- behuizing van polypropyleen
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	2 stuks
type wagen	etagewagen	uitrichting duwbeugel	hoog
draagvermogen	250 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	950 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	430 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	materiaal behuizing	polypropyleen
etagetype	houten plaat	materiaal velg	polypropyleen
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	125 mm
oppervlak etage(s)	gecoat met melamine	wiellager	Precisiekogellager
kleur etage	beuken	wieluitrusting	zonder
draagvermogen etage	125 kg	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	940 mm	kleur	zwart
lengte	1100 mm	levering	gedemonteerd
breedte	430 mm	garantie	5 jaar
materiaal	staal	gewicht	26 kg
constructies	geen		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm