

PAVOY

grootvolume-vouwdeurkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 405099



PAVOY Vouwdeurkast met grote capaciteit Basis

grootvolume-vouwdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 400 mm
- gelaste staalconstructie
- vouwdeur
- deuropeningshoek 110 °
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 17 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type kast	universele kast	openingshoek deur	110 °
type deur	vouwdeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
diepte	400 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	80 kg	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	71 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

887934



Stalen bodem voor grootvolume-vouwdeurkast, breedte x diepte 1200 x 400 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden