

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 220 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 50 x 20 mm, velg van aluminium

Artikelnummer: 503609



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 220 kg
- met elastiek-banden
- naaf met wiellager
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
roltype	transporttoestelwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	220 kg	naaflengte	50 mm
banden	elastiek	naafboorgat	20 mm
wiel-Ø	125 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	aluminium	gewicht	0,92 kg
wiellager	wiellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken