

Hanselifter Mobiele elektrische schaarheftafel

draagvermogen 500 kg, platform
lengte x breedte 1020 x 520 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart

Artikelnummer: 520991



Hanselifter Schaarheftafel

draagvermogen 500 kg

Mobiele elektrische schaarheftafel


- draagvermogen 500 kg
- platform lengte x breedte 1020 x 520 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering elektrisch
- hefsnelheid met last 65 mm/s, zonder last 94 mm/s
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- met geïntegreerde oplader
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1300 x 520 mm

- gewicht 157 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	Mobiele schaarheftafel	materiaal platform	staal
draagvermogen	500 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte platform	1020 mm	materiaal rollen	polyurethaan
breedte platform	520 mm	wiel-ø	125 mm
hefhoogte (min.)	440 mm	lengte	1300 mm
hefhoogte (max.)	1025 mm	breedte	520 mm
	970 mm	wiegfunctie	nee
hefsnelheid met last	65 mm/s	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
hefsnelheid zonder last	94 mm/s	oppervlak platform	m. poedercoating
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	kleur platform	blauw // RAL 5012
bediening heffing	elektrisch	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur schaar	zwart
greep	duwbeugel	gewicht	157 kg

Dit past ook bij ...

147738		PE-palleteopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag