

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm, inhoud 0,15 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag in met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 525138



## Bauer Kiepbak met afrolautomaat

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm
- inhoud 0,15 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 76 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 170 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

in met corrosiebeschermende zinklaag

- onderbouw vorkslaffen

## Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorkslaffen
inhoud	0,15 m <sup>3</sup>	hoogte vorkslaffen	80 mm
hoogte	540 mm	breedte vorkslaffen	200 mm
lengte	960 mm	afstand vorkkokers	170 mm
breedte	640 mm	inrijdbreedte	170 mm
draagvermogen	750 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	nestbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur	verzinkt
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	kleur uitvoering	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	gewicht	76 kg
onderrijdbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs