

## Bauer Oliedichte kiepbak

hoogte x lengte x breedte 905 x 1390 x 840 mm, inhoud 0,6 m<sup>3</sup>, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 528088

## Bauer Kiepbak

### laag model

Oliedichte kiepbak



- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 905 x 1390 x 840 mm
- hoogte stortkant 520 mm
- inhoud 0,6 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 123 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorksloten 455 mm
- materiaaldikte 2 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorksloten

## Technische details


baktype	Kiepbak	kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging
inhoud	0,6 m <sup>3</sup>	onderrijdbaar	ja

hoogte	905 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1390 mm	hoogte vorksloffen	55 mm
breedte	840 mm	breedte vorksloffen	170 mm
draagvermogen	300 kg	afstand vorkkokers	455 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	kraan	nee
hoogte stortkant	520 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	verzinkt
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	verzinkt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	123 kg

## Gerelateerde Producten

500415		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,6 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
528107		wielenset, voor kiepbak, banden massief rubber, diameter 200 mm

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs