

REMA Aluminium Portalkran PKAV mobil (Fahrbar unter Last)



Merkmale

- Einfacher Aufbau, schnell in wenigen Minuten aufgebaut und demontiert.
- Bestandteile: zwei Seitenstützen, ein Träger mit Rollfahrwerk.
- Einstellbare Höhe für den Einsatz auch in niedrigen Räumen.

Standardlieferung:

- Inklusive Rollfahrwerk.
- Ohne Hebezeug.

Optionen

- Sonderausführungen auf Anfragen.
- Wir beraten Sie gerne.

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Höhe (mm)	Seitestellbreite (mm)	Trägerlänge (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
PKAV-K-3M	1000	1500-2000	1250	3000	120	3943001
PKAV-K-4M	1000	1500-2000	1250	4000	120	3943003
PKAV-M-3M	1000	2000-3000	1700	3000	150	3943005
PKAV-M-4M	1000	2000-3000	1700	4000	150	3943007
PKAV-M-5M	1000	2000-3000	1700	5000	150	3943008
PKAV-G-3M	1000	2250-3500	2000	3000	170	3943009
PKAV-G-4M	1000	2250-3500	2000	4000	170	3943011
PKAV-G-5M	1000	2250-3500	2000	5000	178	3943013