

---

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	700-2735
Artikel/Modell	SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1600mm, 2 Becken links
GTIN	4017337 061327

---

- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
- Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
- Gefütterte Rückwand, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
- Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
- Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
- Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
- Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
- Abm.: B 1600 x T 700 x H 850 mm
- 2 Waschbecken links, 1 Abtropffläche rechts
- Maß Becken: B 400 x T 500 x H 300 mm
- Gewicht: 92,3 kg

Ursprung	
Zolltarifnummer	94032080
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

---

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827