

## Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 7 Sprossen,  
Standhöhe 1,4 m, Holmlänge 2,08 m,  
zweiteilig, Aus Buchenholz

Artikelnummer: 147694



## Hymer Sprossenstehleiter

### Aufstieg beidseitig

Sprossenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 7 Sprossen
- Standhöhe 1,4 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,9 m
- Holmlänge 2,08 m
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung verleimt/verzapft
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Eimerhaken
- zweiteilig
- Aus Buchenholz
- aufgestellt Höhe x Breite 2 m x 345 - 563 mm

**HYMER**



- Gewicht 11 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	345-563 mm
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	verleimt/verzapft
Material	Buchenholz	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Holmlänge	2,08 m	Leiter Ausstattung	Eimerhaken
Arbeitshöhe	2,9 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	1,4 m	klappbar	ja
Sprossen Anzahl	2 x 7	fahrbar	nein
Höhe	2 m	Gewicht	11 kg

## Zubehör

224583



Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot