

## PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 220 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 360 x 1220 x 820 mm, 9 Füße,  
Unterfahrhöhe 100 mm für den  
Staplertransport



Artikelnummer: 201630

## Auffangwanne

### im Euro-Palettenmaß

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 220 l
- Höhe x Breite x Tiefe 360 x 1220 x 820 mm
- Aus Polyethylen
- Behälter ohne Gitterrost
- 9 Füße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport






## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	820 mm
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Material	Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	keine
Auffangvolumen	220 l	Unterbau	9 Füße
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	unterfahrbar	ja

Gefahrstoffbezeichnung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	360 mm	fahrbar	nein
Breite	1220 mm	Gewicht	10 kg

## Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm