

Krause

Fahrgerüst

STABILO® Professional Serie 10

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,4 m,
Gerüsthöhe 7,5 m, Standhöhe 6,4 m,
Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm,
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225364



Krause Fahrgerüst STABILO® Professional Serie 10

das professionelle Gerüst für den Einstieg

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,4 m
- Gerüsthöhe 7,5 m
- Standhöhe 6,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
- mit 4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
- Gerüst aus Aluminium
- Gerüstgruppe 3
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- TÜV geprüft
- Gewicht 193 kg



Technische Details

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|--|
| Steigtechnik | Gerüst | Tiefe | 2700 mm |
| Gerüsttyp | Fahrgerüst | Unterbau | 4 Fahrrollen (höhenverstellbar) |
| Material Gerüst | Aluminium | Gerüst Ausstattung | Geländer |
| Gerüsthöhe | 7,5 m | Gerüst Funktion | Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen |
| Standhöhe | 6,4 m | Sicherheitsausstattung Gerüst | 4 Ausleger für sicheren Stand |
| Arbeitshöhe | 8,4 m | Gerüstgruppe | 3 |
| Bühnen Anzahl | 2 | fahrbar | ja |
| Höhe Bühne | 6,4 m | Norm | DIN EN 1004 (Belastbarkeit) |
| Breite Bühne | 2500 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Tiefe Bühne | 750 mm | Gewicht | 193 kg |
| Breite | 4750 mm | | |