

## WSM

### Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 820 x 2160 x 1170 mm, 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen



**Artikelnummer: 240224**

#### Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 820 x 2160 x 1170 mm
- 2 x 4 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 540 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Mit extra hoher Stellbügel
- Ausgestattet mit hüfthohem Anlehnbügel und extra großen Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der TR 6102 des ADFC

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausstattung	Anlehnbügel, Befestigungsösen für Diebstahlsicherung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Höhe	820 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	2160 mm	Einstellwinkel	90 °
Tiefe	1170 mm	Werbefläche	nein
Reifenbreite	55 mm	Material	Stahlrohr
Rohr-Ø	18 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Einstellplätze Anzahl	2 x 4	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Nutzung	beidseitig	Farbe Ständer	silber
Stellbügel Ausführung	extra hoch	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	540 mm	Norm	TR 6102 des ADFC
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung	Gewicht	76 kg